



ESSUYAGE

GANT MICROFIBRE 22,5 x 14 cm



Applications :

Collectivités, restauration, hôtellerie, hôpitaux, industrie. . .
Compatible avec l'utilisation de détergents et désinfectants courants.

Utilisations :

A sec :

Dépoussiérant par ses propriétés électrostatiques, attire et retient la poussière, empêche les retombées de poussière durant l'essuyage.

Humide :

Absorbant et dégraissant, il capte et récupère les graisses et salissures sur toutes les surfaces sans laisser de traces.

Entretien :

Laver le gant en machine à 90° C ou à la main. Lavable environ 300 fois.

Précautions :

Éviter tout contact avec l'eau de javel. Ne pas utiliser d'adoucissant.

Caractéristiques techniques :

Composition : 80% polyester, 20% polyamide.

Grammage : 195 g/m².

Poids à sec : 12,5 g.

Construction et finition : tricot à plat, couture.

Finesse du fil : 0.20 dTex.


Coloris : blanc

LA MICROFIBRE : l'efficacité optimisée.

La structure synthétique du tissu microfibre (mélange de fibres polyamide et polyester) lui donne des qualités inégalables, elle est polyvalente, nettoyante et dépoussiérante, s'utilise à sec ou humide avec ou sans produit chimique avec des performances inégalables par le chiffon coton :

- capte la poussière sans la redéposer
- double l'efficacité du détergent
- capacité d'absorption jusqu'à 500%
- accélère le séchage.

Le tissu microfibre est très confortable à l'utilisation, il est doux et souple, son toucher est agréable. Il ne peluche pas et ne laisse pas de traînées.



CODE PRODUIT

○ 017120

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Conditionnement :	Sachet de 10
Colis :	Carton de 20
Colis dimensions extérieures (cm) :	47 x 30,5 x 16,5 H
Poids brut du colis (kg) :	3,22



Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Service aux professionnels :

Parc d'activités des Cortots • 12 rue des Cortots • 21121 Fontaine les Dijon

Tel : 03 81 0 026 826 • E-mail : geh@geh.fr • Site : www.geh.fr

30032A-FT.pdf